

# 纯水制造装置 Water Purifier Systems | 简易型

WL100

Made in Japan


采水方式 离子交换法    采取纯水 离子交换水

## 简易型、大容量离子交换水制造装置。



- 只要与水龙头简单的连接，就能采取大量的离子交换水。
- 是一种简易型大容量纯水器。
- 配置有模拟式水质计。
- 采用不纯物溶出量最少的聚乙烯过滤柱。
- 不需要AC电源，使用方便（干电池）。
- 可以根据用途进行系统化连接，维护方便。

### 采水流程图



### 规格

型号	WL100	
性能	采水方式	离子交换法
	采水种类	离子交换水
	采水量	2~5L/min以下
构成	离子交换器	混装式离子交换柱（树脂量10L）
	水质计	0~10×10 <sup>-4</sup> S/m (0~10 μs/cm)（模拟式）
	水质计用电源	DC9V干电池
规格	外形尺寸	直径180×高820mm
	重量	约18kg

### 选购品·消耗品

商品号	商品号
过滤器底座	253676
过滤器外壳	253675
活性炭过滤器	9020026002
膜过滤器	9020010007
连接组件B	253678
连接组件G	253668

### 连接例



连接组件G (WL100+WG251型连接例)

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 放射实验装置

15 内部观察装置

16 选购品